

FICHE TECHNIQUE	COUTURE
Référence :  <b>50300B100</b>	Désignation :  <b>TETE DE COUTURE</b> <b>modèle 100 - 1900T/MN</b> <b>Pour couture simple</b> <b>équipée d'un couteau type « guillotine »</b>

~ UTILISATION ~

Tête couseuse " Faible VIBRATION " utilisée pour la fermeture par couture simple et à grande cadence de tout type de sac. Cette machine doit être installée sur un support fixe approprié (voir systèmes de couture Fischbein).

~ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ~

MECANIQUES :	
La tête de couture REF. 50300B100 est composée des éléments suivants :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système breveté d'auto-lubrification : la machine est à bain d'huile (avec pompe à pignons, débit réglable). Le filtre à huile d'une capacité de 0,75 l est situé à l'extérieur de la machine (En option : filtre séparé de la couseuse).</li> <li>• <b>Coupe des fils par couteau type « guillotine »</b></li> <li>• Poulie à gorge variable (diamètre : 84 mm mini / 119 mm maxi) qui permet de synchroniser la vitesse de la machine avec celle du tapis convoyeur.</li> <li>• Point de chaînette à 2 fils, type 401 (1 fil, type 101 sans supplément).</li> </ul>	
◇ <b>Longueur du point</b>	→ 9 mm, réglable entre 8,5 et 12,5 mm
◇ <b>capacité de couture</b>	→ 8 mm maxi
◇ <b>Cadence</b>	→ vous référer à la courbe de production jointe
◇ <b>Vitesse standard</b>	→ <b>1900 points/mn maxi (ou 1900 t/mn) ; Vitesse linéaire maximum : 16,5 m/mn</b>
◇ <b>Niveau sonore</b>	→ 77 Db
◇ <b>Passage col de cygne</b>	→ 180 mm.
<b>En option</b> : cordon de renforcement.	

ELECTRIQUES :	NON APPLICABLES
◇ <b>Alimentation</b>	→
◇ <b>Fréquence</b>	→
◇ <b>Circuit de contrôle</b>	→
◇ <b>Puissance totale</b>	→
◇ <b>Degré de protection</b>	→
◇ <b>Moteurs</b>	→ Couseuse 240/400 VAC-3PH-50HZ 1450 RPM 0.75 KW IP55 Classe F.

PNEUMATIQUES :	NON APPLICABLES
◇ <b>Alimentation</b> →	- <b>Consommation</b> →

COLISAGE STANDARD	Dimensions mm	P. Net kg	P.Brut kg	CODE DOUANIER
Carton	460 X 410 X 420	26	29	8452 1090

*Autres documents concernant ce matériel* : Schéma d'implantation, consommables et KIT P.D. 1ère urgence.